

クレビスフート
LNG-125
製品番号: 33896

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	125
規格ベース	ISO 15552 (以前は VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-40 °C...80 °C
製品質量	2545 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
取付金具材質	ダクタイル鋳造
材質: ベアリング	PA