

フランジ金具
FNG-160
製品番号: 34478

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	160
規格準拠	ISO 15552(以前まではVDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-40 °C...150 °C
製品質量	3550 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
取付金具材質	ダクタイル鋳造 塗装済み
材質: ねじ	鋼 亜鉛めっき