


ガイドユニット FENG-40- -KF

製品番号: 34488

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	40
ストローク	10 mm...500 mm
取付位置	任意
ガイド	再循環ボールベアリングガイド
構造	ガイド
防爆	証明書に記載されている情報をよく読むこと
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 °C...80 °C
最大力 F_y	1000 N
最大力 F_y 静的	1260 N
許容力 F_z	1000 N
最大力 F_z 静的	1260 N
最大トルク M_x	44 Nm
最大静的トルク M_x	55 Nm
許容トルク M_y	52 Nm
最大トルク M_y 静的	65 Nm
最大トルク M_z	52 Nm
許容トルク M_z (静的)	65 Nm
変位力	15 N
ストローク 10mmあたりの加算質量	32 g
0mmストローク時の基本重量	2370 g
ストローク 10mm あたりの加算質量	32 g
0mmストローク時の移動負荷の重心	57 mm
ストローク0mmごとの移動負荷の追加重心	4.7 mm
取付方法	雌ねじ付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
ガイドエレメント材質	焼戻し鋼
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金, アルマイト処理
ヨークプレート材質	鍛造アルミ合金, アルマイト