

# アングルシートバルブ

## VZXF-L-M22C-M-A-G12-130-V4B2V-50-V

製品番号: 3536502

FESTO



## データシート

| 特徴         | 値                                     |
|------------|---------------------------------------|
| 構造         | ピストンアクチュエータ式ボベットバルブ                   |
| 操作方法       | 空気圧式                                  |
| シーリング原理    | ソフト                                   |
| 取付位置       | 任意                                    |
| 取付方法       | インライン                                 |
| 回線接続       | DIN ISO 228に準拠したねじスリーブG1/2            |
| 呼び径        | 13 mm                                 |
| バルブ機能      | 2/2 クローズ, 単安定                         |
| 流れ方向       | 逆流不可                                  |
| 流体圧力       | -0.09 MPa...0 MPa<br>-0.9 bar...0 bar |
| 公称圧力 継手 PN | 40                                    |
| 排気機能       | スロットル不可                               |
| リセット方法     | メカスプリング                               |
| 制御方法       | 外部制御                                  |
| 空気圧接続      | 雌ねじ G1/8                              |
| 使用圧力       | 0.6 MPa...1 MPa<br>87 psi...145 psi   |
| 作動圧力       | 6 bar...10 bar                        |
| 流体         | 蒸気<br>不活性ガス<br>ろ過された圧縮空気, ろ過度 200µm   |
| フロー方向      | 気体媒体の場合はバルブシートの上                      |
| 作動流体       | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気        |
| 最高粘度       | 600 mm <sup>2</sup> /s                |
| 流体温度       | -10 °C...80 °C                        |
| 周囲温度       | -10 °C...60 °C                        |
| 流量 Kv      | 3.8 m <sup>3</sup> /h                 |
| 材料に関する注意事項 | RoHS準拠                                |
| LABS 認証    | VDMA24364-ゾーン III                     |
| バルブ本体の材料   | ステンレス                                 |
| バルブ本体の材料番号 | 1.4408                                |

| 特徴          | 値           |
|-------------|-------------|
| 材質 ボールねじシール | FPM         |
| 材質 シートシール   | FPM         |
| 製品質量        | 1300 g      |
| 耐食性クラス KBK  | 2 - 適度な耐食性  |
| 材質: 駆動ハウジング | 真鍮, ニッケルめっき |