

ソレノイドコイル
VACC-S18-70-K5-1U-EX4D
製品番号: 3546549

FESTO



データシート

特徴	値
操作方法	電動
取付位置	任意
スイッチ位置指示器	いいえ
スイッチオン時間	100%
絶縁クラス	H
コイル特性値	24V AC: 50/60Hz, 出力 7.0VA DC24V: 7.0W
許容電圧変動	-15%/+10%
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU防爆指令 (ATEX) に基づく EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 防爆(EX)規定に準拠 UK RoHS指令に準拠
EU 域外時の EX 保護認証	EPL Db(GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb(GB) EPL Gb(IEC-EX)
防爆	ゾーン 1 (ATEX) ゾーン 1 (IEC-EX) ゾーン 1 (UKEX) ゾーン 2 (ATEX) ゾーン 21 (ATEX) ゾーン 21 (IEC-EX) ゾーン 21 (UKEX) ゾーン 22 (ATEX)
証明書発行機関	BVS15ATEXE135 IECExBVS.15.0116
ATEXカテゴリ ガス	II 2G
ATEXカテゴリ ダスト	II 2D
防爆保護タイプ ガス	Ex db IIC T6, T5, T4 Gb
防爆保護タイプ ダスト	Ex tb IIIC T80°C, 95°C, 130°C Db
防爆周囲温度	T4, T130°C: -50°C ≤ Ta ≤ +90°C T5, T95°C: -50°C ≤ Ta ≤ +55°C T6, T80°C: -50°C ≤ Ta ≤ +40°C
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保護等級	IP65

特徴	値
製品質量	1700 g
電気接続	端子ボックス, ケーブルガイド用ねじ NPT1/2
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
ソレノイドコイル材質	鍛造アルミ合金 グレー鋳鋼