



接続ケーブル  
NEBV-B2W3F-P-K-0.6-N-LE3  
製品番号: 3679778

FESTO



データシート

| 特徴                 | 値                     |
|--------------------|-----------------------|
| 認証                 | c CSA us(OL)          |
| 切換状態表示             | LED 黄                 |
| 追加機能               | 保護回路                  |
| ケーブル名              | ラベルホルダなし              |
| 製品質量               | 80 g                  |
| 電気接続 1, 機能         | フィールドデバイス側            |
| 電気接続 1, モデル        | 角形                    |
| 電気ポート 1, 接続種類      | ソケット                  |
| 電気ポート 1, ケーブル取り出し  | L型                    |
| 電気ポート 1, 接続方式      | ピン配置 B形, 工業規格準拠 11 mm |
| 電気ポート 1, 芯数        | 3                     |
| 電気ポート 1, 占有ピン      | 3                     |
| 電気ポート 1, 取付方法      | 中央ねじ M3付ソレノイドバルブ      |
| 電気ポート 2, 機能        | 制御側                   |
| 電気接続ポート 2, 接続タイプ   | ケーブル                  |
| 電気接続ポート 2, 接続方式    | オープンエンド               |
| 電気接続ポート 2, 芯数      | 3                     |
| 電気接続 2, 配置された極/ワイヤ | 3                     |
| 作動電圧範囲 DC          | 18 V...30 V           |
| 定格動作電圧 DC          | 24 V                  |
| 使用電圧範囲 AC          | 18 V...30 V           |
| 作動電圧 AC            | 24 V                  |
| 40°Cでの通電容量         | 4 A                   |
| サージ電圧耐性            | 0.8 kV                |
| 保護アース端子            | あり                    |
| ケーブル長              | 0.6 m                 |
| ケーブル特性             | 標準                    |
| ケーブルテスト条件          | テスト条件はご要望に応じます        |

| 特徴                  | 値                         |
|---------------------|---------------------------|
| ケーブル径               | 5.9 mm                    |
| 許容ケーブル径             | ±0.3mm                    |
| ケーブル構造              | 3x0.75mm <sup>2</sup>     |
| 保護等級                | IP67                      |
| 保護等級に関する注記          | 組み立てられた状態                 |
| 周囲温度                | -25 °C...80 °C            |
| 可動ケーブル配線の場合の環境温度    | -25 °C...80 °C            |
| CEマーク (適合性宣言を参照)    | EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠 |
| UKCA マーク (適合性宣言を参照) | UK RoHS指令に準拠              |
| LABS 認証             | VDMA24364-ゾーン III         |
| マテリアルに関する注意事項       | RoHS準拠                    |
| 汚染度                 | 3                         |
| 耐食性クラス KBK          | 2 - 適度な耐食性                |
| 材質: ケーブル被服          | TPE-U(PUR)                |
| カラー ケーブル被服          | グレー                       |
| 材質 ハウジング            | TPE-U(PUR)                |
| ハウジングのカラー           | 黒                         |
| 絶縁カバー材質             | PP                        |