


平面ガントリ EXCM-40-

製品番号: 3741955

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	40
X軸ストローク	200 mm...2000 mm
Y軸ストローク	200 mm...1000 mm
取付位置	水平
構造	平面ガントリ
モータタイプ	ステッピングモータ
作動圧力	8 bar
許容加速度, 純粋なメカニズム	20 m/s ²
最高加速度, 水平	5 m/s ²
許容速度, メカシステムのみ	2 m/s
最高速度, 水平	1 m/s
繰返し精度	±0.1mm
スイッチオン時間	100%
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU 機械指令に準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK機械規定に準拠
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保管温度	-10 °C...60 °C
相対湿度	0 - 90% 凝縮なし
ノイズレベル	65 dB(A)
保護等級	IP40
周囲温度	10 °C...50 °C
最高ダイナミクス時の定格負荷	4 kg
取付方法	取付キット付 調整キット付 溝ナット付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠