



ソフトスタートバルブ VABF-S6-1-P5A4-N12-4-1

製品番号: 558231

FESTO



データシート

特徴	値
0 信号時の最大ポジティブテストパルス	2500 µs
1 信号での最大ネガティブテストパルス	1400 µs
耐振性	FN 942017-4およびEN 60068-2-6準拠の重大度2の輸送アプリケーションテスト
耐衝撃性	FN942017-5およびEN60068-2-27準拠の重要度2の耐衝撃テスト
規格ベース	ISO 5599-2
操作方法	電動
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
手動操作	ロック 電気制御信号による自己リセット
構造	ピストンゲートバルブ
リセット方法	メカスプリング
制御方法	パイロット式
パイロットエア供給	内部
流れ方向	逆流不可
バルブ機能	加圧機能
強制動的サンプリングに関する注記	少なくとも月1回の切換え頻度
使用圧力	0.2 MPa...1.2 MPa
作動圧力	2 bar...12 bar
切換え圧力の事前設定	0.4 MPa
標準流量 排気	3000 L/min
標準流量, 排気	3300 L/min
定格動作電圧 DC	24 V
コイル特性値	24V DC: 2.5W
許容電圧変動	+/- 10 %
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保護等級	IP65 NEMA 4

特徴	値
周囲温度	-5 °C...50 °C
製品質量	590 g
電気接続	タイプC プラグ EN 175301-803に準拠 角形タイプ
取付方法	サブベース上
パイロットエア接続12/14	サブベース サイズ1, ISO 5599-2に準拠
エア接続ポート 1	サブベース サイズ1, ISO 5599-2に準拠
空気圧接続 2	サブベース サイズ 1, ISO 5599-2に準拠
空気圧ポート 3	G1/2
空気圧接続 4	サブベース サイズ1, ISO 5599-2に準拠
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	HNBR NBR
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金
材質: ねじ	鋼 亜鉛めっき