

ガイドユニット EGC-80- -FA

製品番号: 558865

FESTO



データシート

特徴	値
ワーキングストローク	50 mm...8500 mm
サイズ	80
取付位置	任意
ガイド	再循環ボールベアリングガイド
構造	ガイド
最高加速度	50 m/s ²
最高速度	5 m/s
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保護等級	IP40
周囲温度	-10 °C...60 °C
断面2次モーメント I _x	844000 mm ⁴
断面2次モーメント I _y	1160000 mm ⁴
最大力 F _y	3050 N
許容力 F _z	3050 N
最大アイドリング 変位抵抗	15 N
最大トルク M _x	36 Nm
許容トルク M _y	97 Nm...228 Nm
最大トルク M _z	97 Nm...228 Nm
最大全軸力 F _y	3050 N
最大推力 F _z	3050 N
許容モーメント M _x	36 Nm
許容モーメント	97 Nm...228 Nm
許容モーメント M _z	97 Nm...228 Nm
ねじれモーメント I _t	551000 mm ⁴
クランプユニットのエア接続ポート	M5
材質 プロファイル	鍛造アルミ合金 アルマイト
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: カバープロファイル	ABS
材質: カバー	鍛造アルミ合金 アルマイト

特徴	値
材質: ガイド スライド	鋼
ガイドレール材質	鋼
スライド材質	鍛造アルミ合金 アルマイト