

カップリング
EAMD-30-22-16-10X12

製品番号: 5030235

FESTO



データシート

特徴	値
保持部径 1	16 mm
ホルダー直径 2	10 mm
サイズ	30
呼び長さ	22 mm
取付位置	任意
最高回転数	8000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 °C...60 °C
相対湿度	0 ~ 95%
周囲温度	-25 °C...60 °C
負荷慣性モーメント	4 kgmm ²
伝達トルク	9 Nm
製品質量	44.8 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠