

ガイド付シリンダ DGRF-C-GF-25- -P

製品番号: 562217

FESTO



データシート

特徴	値
ストローク	10 mm...400 mm
ピストン径	25mm
駆動ユニットの運転モード	ヨーク
クッション	フレキシブルクッションリング/プレート 両側
取付位置	任意
ガイド	軸受ガイド
構造	ガイド
バリエーション	乾燥処理用
使用圧力	0.2 MPa...1 MPa
作動圧力	2 bar...10 bar
機能	複動式
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	3 - 高度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
周囲温度	-20 °C...80 °C
エンドポジションにおける衝撃エネルギー	0.3 J
0.6 MPa(6 bar, 87 psi) 時の理論的な力, リターン	247 N
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス	295 N
ねじれバックラッシュ	0.107 deg
0mmストローク時の移動負荷	486 g
ストローク 10mmあたりの加算質量	37.7 g
0mmストローク時の基本重量	1199 g
ストローク 10mm あたりの加算質量	54.6 g
取付方法	取付穴付 雌ねじ付 オプション:
空気圧接続	M5
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: カバー	鍛造アルミ合金
ガイドロッド材質	ステンレス

特徴	値
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金
材質 ピストンロッド	ステンレス
材質: シリンダチューブ	鍛造アルミ合金