


分岐モジュール
MS9-FRM-NG-VS
製品番号: 564148

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	9
シリーズ	MS
取付位置	任意
構造	分岐モジュール
作動圧力	0 bar...20 bar
使用電圧範囲 AC	0 V...250 V
作動電圧範囲 DC	0 V...125 V
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-10 °C...60 °C
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	1000 g
取付方法	フロントパネル取付 インライン アクセサリ付 オプション:
空気圧ポート 3	NPT 1
空気圧接続 4	NPT 1
材質: カバー	強化 PA
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 サブベース	アルミダイキャスト
材質: 取付ブラケット	アルミダイキャスト
材質ハウジング	アルミダイキャスト
材質 モジュールコネクタ	アルミダイキャスト