


スピードコントローラ GRLA-1/2-QB-5/16-U

製品番号: 564845

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	一方向絞り機能メータアウト
エア接続ポート 1	QB-5/16
空気圧接続 2	NPT1/2
操作方法	手動
調整部品	スリットねじ
取付方法	ねじ込み式 雄ネジ付
制御流れの標準流量	42,4 cfm
制御流れ方向の標準流量	32,6 cfm...43,2 cfm
周囲温度	32 °F...140 °F
取付位置	任意
全温度範囲の使用圧力	-13,8 psi...116 psi
制御流れ 0.6→0MPa(6→0bar, 87→0psi)時の標準流量	59,3 cfm
制御流れの標準流量 0.6→0MPa(6→0bar, 87→0psi)	59,6 cfm...61,6 cfm
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
流体温度	32 °F...140 °F
許容締付トルク	20,7 ft-lbf
製品質量	2942 oz
ねじ付トラニオン材質	真鍮 ニッケルめっき
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質 シール	NBR

特徴	値
材質：中空ボルト	真鍮 ニッケルめっき
リリースリング材質	POM
材質 ローレットヘッド	真鍮 ニッケルめっき
材質 調整ねじ	真鍮 ニッケルめっき
材質：スィベルジョイント	PBT-剛性