

フローセンサ
SFAB-1000U-WQ10-2SV-M12
製品番号: 565408



データシート

特徴	値
認証	RCM マーク c UL us - 認定 (OL)
CE マーク (適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠 EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電磁環境適合性(EMC) 規定 UK RoHS指令に準拠
証明書発行機関	UL E322346
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
測定項目	ボリューム 体積流量
流れ方向	一方向 P1 -> P2
測定原理	熱
測定方法	ヒートロス
流量計測範囲初期値	10 L/min
流量範囲最終値	1000 L/min
使用圧力	0 MPa...1 MPa 0 psi...145 psi
作動圧力	0 bar...10 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 窒素
流体温度	0 °C...50 °C
周囲温度	0 °C...50 °C
定格温度	23 °C
精度 フロー値	±(測定値の3% + 0.3% FS)
繰返精度 ゼロ点 ± %FS	0.2 %FS
繰返し精度 ±%FS	0.8 %FS
温度係数スパン ± %FS/K	標準 0.1%FS/K
圧力影響範囲(± %FS/bar)	0.5 %FS/b.
スイッチング出力	2 x PNPまたは2 x NPN 切換可
切換機能	ウィンドウコンパレータ しきい値コンパレータ
スイッチエレメント機能	NC/NO 切換可能
最大出力電流	100 mA

特徴	値
アナログアウトプット	0 ~ 10V
流量性能曲線 初期値	0 L/min
流量性能曲線 終了値	1000 L/min
アウトプット性能曲線 初期値	0 V
出力特性 最終値	10 V
最小負荷抵抗電圧出力	10 kOhm
短絡抵抗	はい
過負荷保護	あり
作動電圧範囲 DC	15 V...30 V
無負荷電流	120 mA
極性保護	すべての電気接続用
電気ポート 1, 接続種類	プラグ
電気ポート 1, 接続方式	M12x1, EN 61076-2-101 準拠の A コード
電気ポート 1, 芯数	5
取付方法	取付穴付 H レール付 壁掛け/面ホルダー付
取付位置	任意
空気圧接続	チューブ 外径 10mm 用
製品質量	160 g
材質 ハウジング	強化 PA
ディスプレイの種類	LCD ライト 多色
表示可能なユニット	l l/min M3 scf scfm
設定オプション	ティーチイン ディスプレイと押ボタンによる
操作セキュリティ	PIN コード
保護等級	IP65
圧力損失	100 mbar
保護クラス	III
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L