


# 丸形シリンダ DSNU-S-16-125-PPS-A-MQ

製品番号: 5217245

FESTO



## データシート

特徴	値
ストローク	125 mm
ピストン径	16mm
ロッド先端ねじ	M6
クッション	自己調整式エアクッション
取付位置	任意
構造	ピストン ピストンロッド シリンダチューブ
位置検出	近接センサ用
使用圧力	0.08 MPa...1 MPa
作動圧力	0.8 bar...10 bar
機能	複動式
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
クリーンルーム等級	ISO 14644-1準拠, クラス6
周囲温度	-20 °C...80 °C
クッション長さ	12 mm
0.6 MPa(6 bar, 87 psi) 時の理論的な力, リターン	103.7 N
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス	120.6 N
0mmストローク時の移動負荷	18.3 g
ストローク 10mmあたりの加算質量	2 g
0mmストローク時の基本重量	48.9 g
ストローク 10mm あたりの加算質量	4.8 g
取付方法	アクセサリ付
空気圧接続	M5
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: カバー	鍛造アルミ合金, アルマイト処理
材質 シール	TPE-U(PU)
材質 ピストンロッド	ステンレス
材質: シリンダチューブ	ステンレス