

接続ケーブル  
MHJ9-KMH-2,5-HF  
製品番号: 567505

FESTO



データシート

| 特徴                  | 値                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 認証                  | RCMマーク                                                                    |
| 追加機能                | 火花吹消機能<br>エネルギー再生機能付保持電流低減機能<br>安全シャットダウン                                 |
| 取付方法                | 取付穴付<br>Hレール付<br>オプション:                                                   |
| 取付位置                | 任意                                                                        |
| 製品質量                | 98 g                                                                      |
| 電気接続                | 2ピン/2ピン/4ワイヤ<br>ストレートソケット/ストレートソケット/ケーブル                                  |
| 作動電圧範囲 DC           | 12 V...53 V                                                               |
| 極性保護                | 作動電圧用                                                                     |
| 運転の情報               | 電源ユニットは電圧降下なしに少なくとも1.85Aを供給できる必要があります。                                    |
| 消費電力の情報             | 各チャンネル 低電流相2.8 W, 高電流相 17.1W                                              |
| スイッチオン時間            | 100%<br>ソレノイドバルブの使用に関する情報に注意してください。                                       |
| トリガ信号範囲 DC          | 3 V...30 V                                                                |
| 入力電流に関する注記          | 線形増加<br>0.09 ~ 0.44mA, トリガ信号3 ~ 15Vの場合<br>0.44 ~ 15.44mA, トリガー信号15 ~ 30V時 |
| 入力抵抗                | 34 kOhm                                                                   |
| ケーブル長               | 2.5 m                                                                     |
| ケーブル特性              | 静的アプリケーション用                                                               |
| 保護等級                | IP40                                                                      |
| 周囲温度                | -5 °C...50 °C                                                             |
| CEマーク(適合性宣言を参照)     | EU-EMC指令準拠<br>EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠                                   |
| UKCA マーク (適合性宣言を参照) | UK 電磁環境適合性(EMC) 規定<br>UK RoHS指令に準拠                                        |
| LABS 認証             | VDMA24364-B2-L                                                            |
| マテリアルに関する注意事項       | RoHS準拠                                                                    |
| 耐食性クラス KBK          | 2 - 適度な耐食性                                                                |

| 特徴         | 値          |
|------------|------------|
| 材質: ケーブル被服 | PUR<br>PVC |
| 材質 ハウジング   | POM        |