



**モータケーブル  
NEBM-M23G15-EH-2.5-Q7N-R3LEG14**

製品番号: 5251374

**FESTO**



## データシート

特徴	値
規格ベース	EN 61984
ケーブル名	ラベルホルダなし
製品質量	875 g
電気接続 1, 機能	フィールドデバイス側
電気接続 1, モデル	丸型
電気ポート 1, 接続種類	ハイブリッドソケット
電気ポート 1, ケーブル取り出し	ストレート
電気ポート 1, 接続方式	M23x1
電気ポート 1, 芯数	15
電気ポート 1, 占有ピン	12
電気ポート 1, 取付方法	ねじ式ロック
電気ポート 2, 機能	制御側
電気接続ポート 2, 接続タイプ	ケーブルおよびプラグ
電気ポート 2, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート 2, 接続方式	RJ45とバラ
電気接続ポート 2, 芯数	14
電気接続 2, 配置された極/ワイヤ	12
作動電圧範囲 DC	0 V...850 V
使用電圧範囲 AC	0 V...630 V
40°Cでの通電容量	11.7 A
サーボ電圧耐性	6 kV
シールド	はい
ケーブル長	2.5 m
ケーブル特性	ケーブルペア
ケーブルテスト条件	テスト条件はご要望に応じます
曲げ半径, 固定ケーブル配線	48 mm
曲げ半径, 可動ケーブル	90 mm
ケーブル径	12 mm
許容ケーブル径	±0.3mm

特徴	値
ケーブル構造	$4 \times 0.75\text{mm}^2 + 1 \times (2 \times 0.75\text{mm}^2) + 1 \times (2 \times 0.24\text{mm}^2 + 2 \times 2 \times 0.15\text{mm}^2)$
導体公称断面	0.15 mm <sup>2</sup> 0.24 mm <sup>2</sup> 0.75 mm <sup>2</sup>
絶縁ケーブルの端	ケーブル端スリーブ
保護等級	IP67
保護等級に関する注記	組み立てられた状態
周囲温度	-40 °C...90 °C
可動ケーブル配線の場合の環境温度	-25 °C...80 °C
CEマーク(適合性宣言を参照)	欧州低電圧指令に準拠 EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク(適合性宣言を参照)	UK RoHS指令に準拠 UK電気機器規定に準拠
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠 ハロゲンフリー
汚染度	1
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
材質: ケーブル被服	TPE-U(PUR)
カラー ケーブル被服	グレー
絶縁力バー材質	PP