

取付キット CRSMB-8-32/100

製品番号: 525565

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	8
形状	丸形シリンダ用
取付位置	任意
適用ピストン径	Φ32 ~ 100
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
保護等級	IP65 IP68 IP69K
周囲温度	-40 °C...90 °C
製品質量	3 g
取付方法	接着済み
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	アルミ, アルマイト TPE-U(PU)