



# 接続ケーブル KMP6-26P-16-5

製品番号: 527547

FESTO



## データシート

| 特徴                 | 値                        |
|--------------------|--------------------------|
| 規格準拠               | DIN 41652 規格品            |
| ケーブル名              | ラベルホルダなし                 |
| 接続頻度               | 50                       |
| 製品質量               | 570 g                    |
| 電気接続 1, 機能         | フィールドデバイス側               |
| 電気接続 1, モデル        | 角形                       |
| 電気ポート 1, 接続種類      | ソケット                     |
| 電気ポート 1, ケーブル取り出し  | ストレート                    |
| 電気ポート 1, 接続方式      | Dサブ                      |
| 電気ポート 1, 芯数        | 26                       |
| 電気ポート 1, 占有ピン      | 20                       |
| 電気ポート 1, 取付方法      | 2x ねじ 4-40 UNC           |
| 電気ポート 2, 機能        | 制御側                      |
| 電気接続ポート 2, 接続タイプ   | ケーブル                     |
| 電気接続ポート 2, 接続方式    | オープンエンド                  |
| 電気接続ポート 2, 芯数      | 20                       |
| 電気接続 2, 配置された極/ワイヤ | 20                       |
| 作動電圧範囲 DC          | 0 V...30 V               |
| 定格動作電圧 DC          | 24 V                     |
| 40°Cでの通電容量         | 2.8 A                    |
| サージ電圧耐性            | 1 kV                     |
| ケーブル長              | 5 m                      |
| ケーブル特性             | 標準                       |
| ケーブルテスト条件          | テスト条件はご要望に応じます           |
| 曲げ半径, 固定ケーブル配線     | 88 mm                    |
| 曲げ半径, 可動ケーブル       | 132 mm                   |
| ケーブル径              | 8.8 mm                   |
| 許容ケーブル径            | ±0.25mm                  |
| ケーブル構造             | 20 x 0.25mm <sup>2</sup> |
| 導体公称断面             | 0.25 mm <sup>2</sup>     |
| 絶縁ケーブルの端           | 突合せカット                   |

| 特徴                  | 値                         |
|---------------------|---------------------------|
| 保護等級                | IP40                      |
| 保護等級に関する注記          | 組み立てられた状態                 |
| 周囲温度                | -25 °C...70 °C            |
| 可動ケーブル配線の場合の環境温度    | -5 °C...70 °C             |
| 保管温度                | -25 °C...75 °C            |
| CEマーク (適合性宣言を参照)    | EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠 |
| UKCA マーク (適合性宣言を参照) | UK RoHS指令に準拠              |
| LABS 認証             | VDMA24364-B2-L            |
| マテリアルに関する注意事項       | RoHS準拠                    |
| 汚染度                 | 2                         |
| 材質: ケーブル被服          | PVC                       |
| カラー ケーブル被服          | グレー                       |
| 材質 ハウジング            | PBT-剛性                    |
| ハウジングのカラー           | グレー                       |
| ねじ式ロック材質            | 真鍮, ニッケルめっき               |
| プラグ接点材質             | 金めっきされた銅合金                |