電気プラグインベース
MHAP-PI-1
製品番号: 532182



データシート

特徴	値
取付方法	クリップ
取付位置	任意
製品質量	6 g
電気接続	2ピン ソケット
作動電圧範囲 DC	60 V
電流容量	3 A
ケーブル長	1 m
ケーブル径	1 mm
ケーブル構造	2 x 0.14mm²
保護等級	IP40
周囲温度	-20 °C...80 °C
可動ケーブル配線の場合の環境温度	-20 °C...50 °C
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK RoHS指令に準拠
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	PA
プラグ接点材質	銅合金, 錫めっき