



真空エジェクタ  
VN-07-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-M  
製品番号: 532627

FESTO



データシート

| 特徴               | 値                              |
|------------------|--------------------------------|
| ノズル径             | 0.7 mm                         |
| グリッド寸法           | 14 mm                          |
| サイレンサのタイプ        | オープン                           |
| 取付位置             | 任意                             |
| エジェクタ特性          | 標準<br>高吸引量                     |
| 手動操作             | ノンロック                          |
| 内蔵機能             | 電動On-Offバルブ<br>サイレンサ オープン      |
| 構造               | ティー                            |
| バルブ機能            | 2/2                            |
| 最大吸入流量時の作動圧力     | 4 bar                          |
| 作動圧力             | 2 bar...8 bar                  |
| 定格作動圧力           | 6 bar                          |
| 大気開放時の最大吸引量      | 30.9 L/min                     |
| 定格作動圧力における排気時間   | 0.83 s                         |
| 作動電圧範囲 DC        | 21.6 V...26.4 V                |
| 消費電力             | 1.2 W                          |
| スイッチオン時間         | 100%                           |
| 作動流体             | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報     | 潤滑運転不可                         |
| 耐食性クラス KBK       | 1 - 低耐腐食性                      |
| LABS 認証          | VDMA24364-B1/B2-L              |
| 流体温度             | 0 °C...50 °C                   |
| 定格作動圧力におけるノイズレベル | 64 dB(A)                       |
| 保護等級             | IP40                           |
| 周囲温度             | 0 °C...50 °C                   |
| 製品質量             | 61 g                           |
| 電気接続             | プラグ                            |
| 取付方法             | 取付穴付<br>Hレール付<br>アクセサリ付        |

| 特徴            | 値               |
|---------------|-----------------|
| エア接続ポート 1     | QS-6            |
| 空気圧ポート 3      | サイレンサ オープン      |
| 真空接続          | QS-6            |
| 材質 接続ねじ       | 鍛造アルミ合金, アルマイト  |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠          |
| 材質 シール        | NBR             |
| 材質: メスノズル     | POM             |
| 材質 ハウジング      | 強化 PA<br>POM強化型 |
| 材質: サイレンサ     | PE              |
| 材質: ねじ        | 鋼               |
| 材質: ジェットノズル   | 鍛造アルミ合金         |
| 材質 継手         | 真鍮<br>ニッケルめっき   |