



ソレノイドバルブ  
VUVG-L10-B52-T-M7-1R8L  
製品番号: 574222

FESTO



データシート

| 特徴                  | 値                                     |
|---------------------|---------------------------------------|
| バルブ機能               | 5ポートダブル                               |
| 操作方法                | 電動                                    |
| バルブサイズ              | 10 mm                                 |
| 標準公称流量(DIN 1343)    | 340 L/min...380 L/min                 |
| 空気圧作動ポート            | M7                                    |
| 作動電圧                | 24V DC                                |
| 使用圧力                | 0.15 MPa...0.8 MPa                    |
| 作動圧力                | 1.5 bar...8 bar                       |
| 構造                  | ピストンゲートバルブ                            |
| 認証                  | RCMマーク<br>c UL us - 認定 (OL)           |
| 保護等級                | IP65<br>ソケット付                         |
| 呼び径                 | 4 mm                                  |
| 排気機能                | スロットル調整可                              |
| シーリング原理             | ソフト                                   |
| 取付位置                | 任意                                    |
| 手動操作                | ロック<br>ノンロック<br>カバー                   |
| 制御方法                | パイロット式                                |
| パイロットエア供給           | 内部                                    |
| 被服                  | ポジティブオーバーラップ                          |
| 制御圧力                | 0.15 MPa...0.8 MPa<br>1.5 bar...8 bar |
| 真空に最適               | いいえ                                   |
| 切換時間                | 8 ms                                  |
| スイッチオン時間            | 100%                                  |
| 0 信号時の最大ポジティブテストパルス | 700 µs                                |
| 1 信号での最大ネガティブテストパルス | 900 µs                                |
| コイル特性値              | DC24V: 1.0W                           |
| 許容電圧変動              | +/- 10 %                              |
| 作動流体                | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気        |

| 特徴            | 値                                               |
|---------------|-------------------------------------------------|
| 使用流体/制御流体の情報  | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)                          |
| 耐振性           | FN 942017-4およびEN 60068-2-6準拠の重大度2の輸送アプリケーションテスト |
| 周囲および流体温度の制限  | -5 ~ 50°C<br>保持電流低減回路なし                         |
| 耐衝撃性          | FN942017-5およびEN60068-2-27準拠の重要度2の耐衝撃テスト         |
| 耐食性クラス KBK    | 2 - 適度な耐食性                                      |
| LABS 認証       | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| クリーンルーム等級     | ISO 14644-1準拠, クラス5                             |
| 流体温度          | -5 °C...60 °C                                   |
| 周囲温度          | -5 °C...60 °C                                   |
| 製品質量          | 55 g                                            |
| 電気接続          | 電気サブプレート経由                                      |
| 取付方法          | マニホールドレール<br>取付穴付<br>オプション:                     |
| エア接続ポート 1     | M7                                              |
| 空気圧接続 2       | M7                                              |
| 空気圧ポート 3      | M7                                              |
| 空気圧接続 4       | M7                                              |
| エア接続ポート 5     | M7                                              |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                                          |
| 材質 シール        | HNBR<br>NBR                                     |
| 材質 ハウジング      | 鍛造アルミ合金                                         |