

ハンドリングモジュール HSP-25-AP-SD-WL

製品番号: 533618

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	25
最大Zストローク待機位置	25 mm
Yストローク	130 mm...170 mm
Z ストローク	50 mm...70 mm
Z ワーキングストローク	25 mm
クッション	ショックアブソーバ 両側 滑らかな特性曲線
取付位置	ガイドレール 垂直
機能	複動式
構造	クロスガイド ロータリアクチュエータ 左側に待機位置モジュールのオプション 強制された動作過程
位置検出	近接センサ用
回転防止/ガイド	クロスガイド
作動圧力	4 bar...8 bar
最短サイクル	1 s
繰返し精度	±0.02mm
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	0 °C...60 °C
最大トルク Mx 動的	3.2 Nm
最大静的トルク Mx	15 Nm
許容トルク My 動的	3.2 Nm
最大トルク My 静的	15 Nm
許容トルク Mz 動的	3.2 Nm
許容トルク Mz(静的)	15 Nm
最大有効負荷	1.5 kg
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論推力	65 N
製品質量	7600 g
フロントユニット取付	取付穴付

特徴	値
取付方法	取付穴付 溝ナット付
空気圧接続部 待機位置モジュール	M5
空気圧接続	M5
ベースプレート材質	鍛造アルミ合金
クロスガイド材質	焼戻し鋼
サイドカバー材質	鍛造アルミ合金