


スピードコントローラ  
GR-QB-1/4-U  
製品番号: 534682

FESTO



データシート

| 特徴                                      | 値                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| バルブ機能                                   | 一方方向流量絞り機能                     |
| エア接続ポート 1                               | QB-1/4                         |
| 空気圧接続 2                                 | QB-1/4                         |
| 操作方法                                    | 手動                             |
| 調整部品                                    | スリットねじ                         |
| 取付方法                                    | インライン<br>取付穴付<br>オプション:        |
| 制御流れの標準流量                               | 21.1 cfm                       |
| 制御流れ方向の標準流量                             | 22.4 cfm...24.7 cfm            |
| 作動圧力                                    | -13.8 psi...116 psi            |
| 周囲温度                                    | 0 °C...60 °C                   |
| 材質 ハウジング                                | PBT-剛性                         |
| 取付位置                                    | 任意                             |
| 制御流れ 0.6->0MPa(6->0bar, 87->0psi)時の標準流量 | 35 cfm                         |
| 制御流れの標準流量 0.6->0MPa(6->0bar, 87->0psi)  | 47.6 cfm...48 cfm              |
| 作動流体                                    | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報                            | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)         |
| LABS 認証                                 | VDMA24364-ゾーン III              |
| 流体温度                                    | 32 °F...140 °F                 |
| 製品質量                                    | 1 oz                           |
| ねじ付トラニオン材質                              | 真鍮<br>ニッケルめっき                  |
| マテリアルに関する注意事項                           | RoHS準拠                         |
| 材質 シール                                  | NBR                            |
| リリースリング材質                               | POM                            |

| 特徴          | 値             |
|-------------|---------------|
| 材質 ローレットヘッド | 真鍮<br>ニッケルめっき |
| 材質 調整ねじ     | 真鍮<br>ニッケルめっき |