

フィルタ
MS12N-LF
製品番号: 535026

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| サイズ | 12 |
| シリーズ | MS |
| 取付位置 | 垂直 ±5° |
| ドレン | 全自動式 全自動, 電気制御 手動 タッチ マニュアル 回転式 |
| 構造 | 遠心分離機付焼結フィルタ |
| ドレンの分離度 | 75 % |
| 作動圧力 | 0.8 bar...20 bar |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [-:9:-]準拠の圧縮空気 ISO 8573-1:2010 [7:9:-]準拠の圧縮空気 不活性ガス |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 保管温度 | -10 °C...60 °C |
| 流体温度 | -10 °C...60 °C |
| 周囲温度 | -10 °C...60 °C |
| 取付方法 | インライン アクセサリ付 オプション: |
| エア接続ポート 1 | 内部 |
| 空気圧接続 2 | 内部 |
| 材質ハウジング | アルミダイキャスト |
| ボウル材質 | 鍛造アルミ合金 |