

薄形シリンダ
AEN-16- -
製品番号: 536415

FESTO



データシート

特徴	値
ストローク	1 mm...25 mm
ピストン径	16mm
規格ベース	ISO 21287
クッション	フレキシブルクッションリング/プレート 両側
取付位置	任意
機能	プッシング 単動式 プル
構造	ピストン ピストンロッド プロファイルチューブ
位置検出	近接センサ用
バリエーション	耐用年数の向上 長さを延長したピストンロッド雄ねじ ピストンロッドの特殊ねじ 延長ピストンロッド 回転防止あり 最大 120°C 耐熱シール 銘板 レーザマーキング プル 片側ピストンロッド
使用圧力	0.15 MPa...1 MPa 21.75 psi...145 psi
作動圧力	1.5 bar...10 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-20 °C...120 °C
0.6 MPa(6 bar, 87 psi) 時の理論的な力, リターン	58 N
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス	88 N
ロッド出寸法延長10mmごとの加算重量	4 g
ピストンロッドのねじ長さ10mm延長ごとの加算重量	2 g

特徴	値
取付方法	取付穴付 雌ねじ付 アクセサリ付 オプション:
空気圧接続	M5
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 フランジ付ボルト	スチール
材質: カバー	鍛造アルミ合金, アルマイト処理
材質 ピストンロッド	高合金鋼
材質: シリンダチューブ	鍛造アルミ, 平滑アルマイト