

フランジ金具 FNC-25

製品番号: 537248

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	25
規格ベース	ISO 21287
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-40 °C...150 °C
製品質量	165 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
取付金具材質	鋼 亜鉛メッキ
材質: ねじ	鋼 亜鉛めっき