



精密レギュレータ  
MS6N-LRP-3/8-D4-A8  
製品番号: 538039

FESTO



データシート

| 特徴               | 値                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------|
| サイズ              | 6                                                  |
| シリーズ             | MS                                                 |
| 作動ヒューズ           | 止金具付回転ノブ                                           |
| 取付位置             | 任意                                                 |
| 構造               | パイロット式高精度ダイヤフラムレギュレータ                              |
| コントローラ機能         | 出力圧力定数<br>二次排気あり                                   |
| 圧力インジケータ         | G1/8準備                                             |
| 使用圧力             | 0.1 MPa...1.4 MPa                                  |
| 作動圧力             | 1 bar...14 bar                                     |
| 制御圧力範囲           | 0.05 bar...2.5 bar                                 |
| 最大圧力ヒステリシス       | 0.02 bar                                           |
| 流量 2次側排気         | 450 L/min                                          |
| 標準公称流量(DIN 1343) | 1400 L/min                                         |
| 作動流体             | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気<br>不活性ガス            |
| 使用流体/制御流体の情報     | エステル油<0.1mg/m³、ISO 8573-1:2010に準拠[---:2]<br>潤滑運転不可 |
| 耐食性クラス KBK       | 2 - 適度な耐食性                                         |
| LABS 認証          | VDMA24364-B1/B2-L                                  |
| 保管温度             | -10 °C...60 °C                                     |
| 流体温度             | -10 °C...60 °C                                     |
| 周囲温度             | -10 °C...60 °C                                     |
| 製品質量             | 850 g                                              |
| 取付方法             | フロントパネル取付<br>インライン<br>アクセサリ付<br>オプション:             |
| エア接続ポート 1        | 3/8 NPT                                            |
| 空気圧接続 2          | NPT3/8                                             |
| 空気圧ポート 3         | G1/4                                               |
| マテリアルに関する注意事項    | RoHS準拠                                             |

| 特徴       | 値   |
|----------|-----|
| 材質 シール   | NBR |
| 材質 ハウジング | アルミ |