

3 ポイントグリッパ

HGDT-50-A-G1

製品番号: 540869

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	50
グリッパジョーあたりのストローク	8 mm
最大交換精度	0.2 mm
グリッパジョーの最大角バックラッシュ ax, ay	0.1 deg
許容グリッパジョーバックラッシュ Sz	0.05 mm
回転対称	0.2 mm
繰返し精度: グリッパ	0.03 mm
グリッパの数	3
取付位置	任意
機能	複動式
グリッパ機能	3ポイント
グリッパ把持力	開いている間
構造	傾斜面 強制された動作過程
位置検出	近接センサ用
作動圧力	4 bar...8 bar
使用圧力 シーリングエア	0 bar...0.5 bar
グリッパの許容使用頻度	4 Hz
0.6MPa(6bar, 87psi)時の最小開放時間	32 ms
0.6MPa(6bar, 87psi)時の最低閉時間	146 ms
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	5 °C...60 °C
負荷慣性モーメント	15.33 kgcm ²
静的把持 Fzの最大力	1500 N
静的把持 Mxの最大モーメント	50 Nm
グリッパジョーの最大トルク My, 静的	30 Nm
グリッパジョーの最大トルク Mz, 静的	40 Nm
ガイドエレメントの再潤滑間隔	5 mil.cyc
外部把持フィンガ毎の許容負荷質量	160 g

特徴	値
製品質量	1592 g
取付方法	取付穴および位置決ピン付 雌ネジおよび位置決ピン付 オプション:
空気圧接続 シーリングエア	M5
空気圧接続	G1/8
カバーキャップ材質	ステンレス
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金 COMPCOTEコーティング
グリップジョー材質	硬化鋼