


アウトプットモジュール CPX-8DA

製品番号: 541482

FESTO



データシート

特徴	値
寸法 幅 x 長さ x 高さ	(インターリンクブロックとコネクションブロック含む) 50mm x 107mm x 50mm
製品質量	49 g
周囲温度	-5 °C...50 °C
保管温度	-20 °C...70 °C
保護等級	マニホールドブロックによる
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性 (取り付けられた状態)
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
材質 ハウジング	強化 PA PC
LED 表示	1 集合診断 8 チャンネル診断 8チャンネルステータス
診断	チャンネルごとの短絡/過負荷 出力の不足電圧
出力数	8
パラメータ設定	チャンネルごとのフェールセーフ チャンネルごとの強制 チャンネルごとのアイドルモード 短絡後の挙動 モジュールのモニタリング
作動電圧範囲 DC	18 V...30 V
定格動作電圧 DC	24 V
定格動作電圧の固有消費電力	標準 16mA
出力の特性曲線	IEC1131-T2
出力時の切換ロジック	PNP (プラス切替)
モジュールごとの最大総電力 出力	4 A
ダクトごとの最大電力供給	0.5A(12W ランプ負荷)
チャンネル電位分離 - チャンネル	いいえ
チャンネル電位分離 - 内部バス	中間供給が使用されている場合は可能
ヒューズ保護(短絡)	チャンネルごとの内部電子ヒューズ