

プラグネジ
NPQH-BK-G38-P10
製品番号: 578408

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	標準
ねじ付トラニオンのシール方法	シールリング
取付位置	任意
形状	プラグねじ
発注単位	10
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...2 MPa -0.95 bar...20 bar -13.775 psi...290 psi
作動電圧の情報	水: 最大0.6MPa(0 ~ 50°C)
証明書発行機関	NSF C0523185
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気 水(液体, 氷なし)
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	3 - 高度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
クリーンルーム等級	静的に取付けられる要素であるため、ISO 14644-1準拠に則った評価不可
食品産業における適合性	適合性宣言を参照 NSF/ANSI 169
周囲温度	0 °C...150 °C
定格締付トルク	9 Nm
定格締付トルクに対する許容	±20%
製品質量	18.5 g
取付方法	内六角穴 SW8
エア接続ポート 1	雄ねじ G3/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	真鍮, 化学ニッケルめっき
材質 ねじシール	FPM