

接続ケーブル  
NEBV-S1W37-KM-5-LE10  
製品番号: 543272

FESTO



データシート

| 特徴                 | 値                                 |
|--------------------|-----------------------------------|
| 適用範囲               | マルチピンコネクタ バルブターミナル VTSA/VTSA-F用のみ |
| 規格準拠               | DIN 47100 規格品                     |
| ケーブル名              | ラベルホルダ付                           |
| 製品質量               | 557 g                             |
| 電気接続 1, 機能         | フィールドデバイス側                        |
| 電気接続 1, モデル        | 角形                                |
| 電気ポート 1, 接続種類      | ソケット                              |
| 電気ポート 1, ケーブル取り出し  | L型                                |
| 電気ポート 1, 接続方式      | Dサブ                               |
| 電気ポート 1, 芯数        | 37                                |
| 電気ポート 1, 占有ピン      | 10                                |
| 電気ポート 1, 取付方法      | 3x M4ねじ                           |
| 電気ポート 2, 機能        | 制御側                               |
| 電気接続ポート 2, 接続タイプ   | ケーブル                              |
| 電気接続ポート 2, 接続方式    | オープンエンド                           |
| 電気接続ポート 2, 芯数      | 10                                |
| 電気接続 2, 配置された極/ワイヤ | 10                                |
| 作動電圧範囲 DC          | 0 V...30 V                        |
| 40°Cでの通電容量         | 2 A                               |
| サージ電圧耐性            | 1 kV                              |
| ケーブル長              | 5 m                               |
| ケーブル特性             | 標準                                |
| ケーブルテスト条件          | テスト条件はご要望に応じます                    |
| 曲げ半径, 固定ケーブル配線     | 29 mm                             |
| 曲げ半径, 可動ケーブル       | 54 mm                             |
| ケーブル径              | 7.2 mm                            |
| ケーブル構造             | 10 x 0.34mm <sup>2</sup>          |
| 導体公称断面             | 0.34 mm <sup>2</sup>              |
| 保護等級               | IP65<br>NEMA 4                    |
| 保護等級に関する注記         | 組み立てられた状態                         |
| 周囲温度               | -5 °C...50 °C                     |

| 特徴                  | 値                         |
|---------------------|---------------------------|
| CEマーク (適合性宣言を参照)    | EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠 |
| UKCA マーク (適合性宣言を参照) | UK RoHS指令に準拠              |
| LABS 認証             | VDMA24364-B2-L            |
| マテリアルに関する注意事項       | RoHS準拠                    |
| 耐食性クラス KBK          | 2 - 適度な耐食性                |
| 材質: ケーブル被服          | PVC                       |
| カラー ケーブル被服          | グレー                       |
| 材質 ハウジング            | PA                        |
| 絶縁カバー材質             | PVC                       |