

バルブターミナル VTUX-A-P-

製品番号: 8000800

FESTO



データシート

特徴	値
グリッド寸法	10.55 mm...12.55 mm
取付方法	タイロッド
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気
制御流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠の縮空気
周囲温度	-5 °C...50 °C
保管温度	-20 °C...70 °C
最大設置高さ	3500 m
保護等級	IP20 IP40 IP65
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
耐振性	FN 942017-4 および EN 60068-2-6 準拠の重要度1の輸送アプリケーションテスト
耐衝撃性	FN942017-5 および EN60068-2-27 準拠の重要度1の耐衝撃テスト
DIN/IEC 68 第2-82部 準拠の連続した衝撃耐性	重要度1で試験済み
使用圧力	-0.1 MPa...0.7 MPa
作動圧力	-1 bar...7 bar
制御圧力	1.5 bar...7 bar
内部パイロットエア供給時のバルブターミナル用使用圧力	1.5 bar...7 bar
LABS 認証	VDMA24364-C1-L
CEマーク (適合性宣言を参照)	EU-EMC指令 準拠 EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令 準拠
認証	RCMマーク c UL us - Listed (OL)
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
バルブターミナル構造	モジュール式で拡張可能
最大バルブ連数	32
圧力ゾーン最大数	16
操作方法	電動
バルブ機能	2x3/2 クローズ単安定 2x3ポートオープンシングル 5ポートダブル 5/2 単安定 5ポート3位置 クローズドセンタ

特徴	値
構造	ピストンゲートバルブ
シーリング原理	ソフト
制御方法	パイロット式
パイロットエア供給	外部 内部
ISO 8778に準拠した規格化された標準流量	470 L/min...690 L/min
真空中に最適	はい
排気機能	スロットル調整可
エア接続ポート 1	QS-8 QS-10 QS-12 QS-5/16 QS-3/8 カートリッジ 15mm用 ブランキングプラグ
空気圧接続 2	QS-4 QS-6 QS-8 QS-5/32 QS-1/8 QS-1/4 QS-5/16 カートリッジ 10mm用 カートリッジ 12mm用 ブランキングプラグ
空気圧ポート 3	QS-8 QS-10 QS-12 QS-5/16 QS-3/8 カートリッジ 15mm用 サイレンサ ブランキングプラグ
空気圧接続 4	QS-4 QS-6 QS-8 QS-5/32 QS-1/8 QS-1/4 QS-5/16 カートリッジ 10mm用 カートリッジ 12mm用 ブランキングプラグ
エア接続ポート 5	QS-8 QS-10 QS-12 QS-5/16 QS-3/8 サイレンサ カートリッジ 15mm用 ブランキングプラグ
パイロットエア接続12/14	ブランキングプラグ QS-4 QS-6 QS-8 QS-5/16 QS-1/4 カートリッジ 12mm用
パイロット排気82/84 接続部	QS-4 QS-6 QS-8 QS-5/16 QS-1/4 サイレンサ カートリッジ 12mm用
定格動作電圧 DC	24 V
許容電圧変動	+/- 10 %