

接続ケーブル
NEBV-S1W37-KM-10-LE37
製品番号: 543279

FESTO



データシート

特徴	値
適用範囲	マルチピンコネクタ バルブターミナル VTSA/VTSA-F用のみ
規格準拠	DIN 47100 規格品
ケーブル名	ラベルホルダ付
製品質量	2702 g
電気接続 1, 機能	フィールドデバイス側
電気接続 1, モデル	角形
電気ポート 1, 接続種類	ソケット
電気ポート 1, ケーブル取り出し	L型
電気ポート 1, 接続方式	Dサブ
電気ポート 1, 芯数	37
電気ポート 1, 占有ピン	37
電気ポート 1, 取付方法	3x M4ねじ
電気ポート 2, 機能	制御側
電気接続ポート 2, 接続タイプ	ケーブル
電気接続ポート 2, 接続方式	オープンエンド
電気接続ポート 2, 芯数	37
電気接続 2, 配置された極/ワイヤ	37
作動電圧範囲 DC	0 V...30 V
40°Cでの通電容量	2 A
サージ電圧耐性	1 kV
ケーブル長	10 m
ケーブル特性	標準
ケーブルテスト条件	テスト条件はご要望に応じます
曲げ半径, 固定ケーブル配線	50 mm
曲げ半径, 可動ケーブル	93 mm
ケーブル径	12.4 mm
ケーブル構造	37 x 0.34mm ²
導体公称断面	0.34 mm ²
保護等級	IP65 NEMA 4
保護等級に関する注記	組み立てられた状態
周囲温度	-5 °C...50 °C

特徴	値
CEマーク (適合性宣言を参照)	EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK RoHS指令に準拠
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
材質: ケーブル被服	PVC
カラー ケーブル被服	グレー
材質 ハウジング	PA
絶縁カバー材質	PVC