



ソレノイドバルブ  
VSCS-B-M32C-M-WB-F8  
製品番号: 8028542

FESTO



データシート

| 特徴                  | 値                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| バルブ機能               | 3/2 クローズ, 単安定                                   |
| 操作方法                | 電動                                              |
| 幅                   | 30 mm                                           |
| 標準公称流量(DIN 1343)    | 34 L/min                                        |
| 空気圧作動ポート            | サブベース サイズ 30mm, ISO 15218に準拠                    |
| 使用圧力                | 0.2 MPa...1 MPa<br>29 psi...145 psi             |
| 作動圧力                | 2 bar...10 bar                                  |
| 構造                  | サブベースバルブ                                        |
| リセット方法              | メカスプリング                                         |
| 保護等級                | IP65                                            |
| シーリング原理             | ソフト                                             |
| 取付位置                | 任意                                              |
| 規格準拠                | ISO 15218                                       |
| 手動操作                | カバー                                             |
| 制御方法                | ダイレクト                                           |
| 流れ方向                | 逆流不可                                            |
| 被服                  | ネガティブオーバーラップ                                    |
| 強制動的サンプリングに関する注記    | 週1回以上の切換え頻度                                     |
| 最大スイッチング周波数         | 5 Hz                                            |
| 切換時間 オフ             | 8 ms                                            |
| 切換時間 オン             | 8 ms                                            |
| スイッチオン時間            | 100%                                            |
| 0 信号時の最大ポジティブテストパルス | 3 ms                                            |
| 1 信号での最大ネガティブテストパルス | 3.4 ms                                          |
| 作動流体                | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気                  |
| 使用流体/制御流体の情報        | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)                          |
| 耐振性                 | FN 942017-4およびEN 60068-2-6準拠の重大度2の輸送アプリケーションテスト |
| 耐衝撃性                | FN942017-5およびEN60068-2-27準拠の重要度2の耐衝撃テスト         |
| 耐食性クラス KBK          | 1 - 低耐腐食性                                       |
| LABS 認証             | VDMA24364-B1/B2-L                               |

| 特徴            | 値              |
|---------------|----------------|
| 流体温度          | -10 °C...50 °C |
| 周囲温度          | -10 °C...50 °C |
| 取付方法          | CNOMO          |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠         |
| 材質 シール        | NBR            |