



ソレノイドバルブ
VUVG-L10-T32H-AT-M5-1R8L
製品番号: 8031467

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	2x3/2オープン/クローズ単安定
操作方法	電動
バルブサイズ	10 mm
標準公称流量(DIN 1343)	150 L/min
空気圧作動ポート	M5
作動電圧	24V DC
使用圧力	0.15 MPa...0.8 MPa
作動圧力	1.5 bar...8 bar
構造	ピストンゲートバルブ
リセット方法	エアスプリング
認証	RCMマーク c UL us - 認定 (OL)
保護等級	IP65 ソケット付
呼び径	2.7 mm
排気機能	スロットル調整可
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
手動操作	ロック ノンロック カバー
制御方法	パイロット式
パイロットエア供給	内部
被服	ポジティブオーバーラップ
制御圧力	0.15 MPa...0.8 MPa 1.5 bar...8 bar
真空中に最適	いいえ
切換時間 オフ	15 ms
切換時間 オン	6 ms
スイッチオン時間	100%
0 信号時の最大ポジティブテストパルス	700 µs
1 信号での最大ネガティブテストパルス	900 µs
コイル特性値	DC24V: 1.0W

特徴	値
許容電圧変動	+/- 10 %
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐振性	FN 942017-4 および EN 60068-2-6 準拠の重大度 2 の輸送アプリケーションテスト
周囲および流体温度の制限	-5 ~ 50 °C 保持電流低減回路なし
耐衝撃性	FN942017-5 および EN60068-2-27 準拠の重要度 2 の耐衝撃テスト
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
クリーンルーム等級	ISO 14644-1 準拠, クラス 5
流体温度	-5 °C...60 °C
周囲温度	-5 °C...60 °C
製品質量	55 g
電気接続	電気サブプレート経由
取付方法	マニホールドレール 取付穴付 オプション:
エア接続ポート 1	M5
空気圧接続 2	M5
空気圧ポート 3	M5
空気圧接続 4	M5
エア接続ポート 5	M5
材料に関する注意事項	RoHS 準拠
材質 シール	HNBR NBR
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金