

丸形シリンダ
DSNU-1"-6"-PPV-A
製品番号: 546419

FESTO



データシート

特徴	値
ストローク	6 in
ピストン径	1 "
ロッド先端ねじ	3/8-24 UNF-2A
規格ベース	ISO 6432
クッション	エアクッション, 両側調整可能
取付位置	任意
ピストンロッドエンド	雄ねじ
構造	ピストン ピストンロッド
位置検出	近接センサ用
バリエーション	片側ピストンロッド
使用圧力	0.1 MPa...1 MPa
作動圧力	1 bar...10 bar
機能	複動式
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]に準拠した圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-4 °F...176 °F
エンドポジションにおける衝撃エネルギー	0.221 ft-lbf
クッション長さ	0.67 in
0.6 MPa(6 bar, 87 psi) 時の理論的な力, リターン	55.6 lbf
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス	66.2 lbf
0mmストローク時の移動負荷	2.5 oz
ストローク 10mmあたりの加算質量	0.212 oz
0mmストローク時の基本重量	8.4 oz
ストローク 10mm あたりの加算質量	0.388 oz
取付方法	アクセサリ付
空気圧接続	NPT1/8
材質: カバー	鍛造アルミ合金
材質 シール	NBR TPE-U(PU)

特徴	値
材質 ピストンロッド	ステンレス
材質: シリンダチューブ	ステンレス