

インプットモジュール

CP-E16-M12-EL

製品番号: 546923

FESTO



データシート

特徴	値
取付方法	取付穴付 Hレール付 オプション:
周囲温度	-5 °C...50 °C
保管温度	-20 °C...70 °C
保護等級	IP65 IP67
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
CEマーク (適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠 EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電磁環境適合性(EMC) 規定 UK RoHS指令に準拠
KC マーク	KC-EMV
認証	RCMマーク c UL us - Listed (OL)
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	強化 PA
材質: カバー	強化 PA
LED 表示	16チャンネルステータス 2 モジュール診断 4 グループ診断
最大入力数	16
作動電圧範囲 DC	18 V...30 V
定格動作電圧 DC	24 V
作動電圧範囲 DC 負荷電圧	24 V
残存リップル 負荷電圧	4Vss
性能曲線 入力	IEC1131-T2
スイッチングレベル	信号 0: <= 6 V 信号 1: >= 8.6V
スイッチングロジック入力	PNP (プラス切替)
入力デバウンス時間	3ms(0.5ms, 10ms, 20ms パラメータ化可能)
モジュールごとの最大総電力	0.7 A
チャンネル電位分離 - チャンネル	いいえ

特徴	値
ヒューズ保護(短絡)	グループごとの内部電子ヒューズ