


電気インターフェース
VMPA-ASI-EPL-EU-4E4A-Z
製品番号: 546990

FESTO



データシート

特徴	値
寸法 幅 x 長さ x 高さ	85mm x 122.9mm x 55.1mm
Fieldbusインタフェース	ソケット, M12(ASI Out) プラグ, M12(ASI In)
デバイス診断	ASI 電圧 ASI アドレス Watchdog/EAステータス 追加電源がないまたは電圧が不足
最大バルブ連数	4
インプット応答遅延	24Vの場合, 標準3ms
デバイスあたりのスレープ数	1
作動電圧範囲 DC エレクトロニクス/センサ	US+/US- : $\leq$ ASインタフェース バス電圧 - 2.5V
作動電圧範囲 DC AS-i	26.5 V...31.6 V
作動電圧範囲 DC 負荷電圧	21.6 V...26.4 V
負荷電圧の説明	負荷電圧接続(24V DC)経由
デジタルインプットのロジックレベル	EIN: 11 ~ 30V オフ: -30 ~ 5V
最大入力数	4
残存リップル AS-i	$\leq$ 20mVss
残存リップル 負荷電圧	4Vss
ASインタフェースからの負荷供給および負荷電圧接続の際の消費電流	最大総電力 入力 350mA 最大合計電流出力 MPA12: 270mA 最大合計電流出力 MPA2: 533mA
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-20 °C...40 °C
保護等級	IP20
周囲温度	-5 °C...50 °C
製品質量	360 g
性能曲線 入力	IEC 1131-2準拠, タイプ 02
スイッチングロジック入力	PNP (プラス切替)
アドレス指定範囲	1~31
LED表示 バス独自	AS-i: ASインタフェースモード Aux/Pwr: ASインタフェース パワーサプライ 故障: ASインタフェースのエラー

特徴	値
LED表示 製品固有	入出力信号
製品識別	IDコード: ID=Fh, ID1=Fh, ID2=Eh IOコード: 7h プロファイル: S-7.FE
取付方法	取付穴付 Hレール付 オプション:
材質 ハウジング	アルミダイキャスト PA
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠