

丸形シリンダ  
ESNU-3/4"-P-A  
製品番号: 548466

FESTO



データシート

| 特徴                                | 値                              |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| ストローク                             | 0.4 in...2 in                  |
| ピストン径                             | 3/4インチ                         |
| ロッド先端ねじ                           | 5/16-24 UNF-2A                 |
| 規格ベース                             | ISO 6432                       |
| クッション                             | フレキシブルクッションリング/プレート 両側         |
| 取付位置                              | 任意                             |
| ピストンロッドエンド                        | 雄ねじ                            |
| 構造                                | ピストン<br>ピストンロッド                |
| 位置検出                              | 近接センサ用                         |
| バリエーション                           | 片側ピストンロッド                      |
| 使用圧力                              | 0.1 MPa...1 MPa                |
| 作動圧力                              | 1 bar...10 bar                 |
| 機能                                | 単動式                            |
| 作動流体                              | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報                      | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)         |
| 耐食性クラス KBK                        | 2 - 適度な耐食性                     |
| LABS 認証                           | VDMA24364-B1/B2-L              |
| 周囲温度                              | -4 °F...176 °F                 |
| エンドポジションにおける衝撃エネルギー               | 0.147 ft-lbf                   |
| 0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス | 38 lbf                         |
| 0mmストローク時の移動負荷                    | 1.55 oz                        |
| ストローク 10mm あたりの加算質量               | 0.141 oz                       |
| 取付方法                              | アクセサリ付                         |
| 空気圧接続                             | NPT1/8                         |
| マテリアルに関する注意事項                     | RoHS準拠                         |
| 材質: カバー                           | 鍛造アルミ合金                        |
| 材質 シール                            | NBR<br>TPE-U(PU)               |
| 材質 ピストンロッド                        | ステンレス                          |
| 材質: シリンダチューブ                      | ステンレス                          |