

軸コントローラ
CPX-CMAX-C1-1
製品番号: 548932

FESTO



データシート

特徴	値
寸法 幅 x 長さ x 高さ	50mm x 107mm x 55mm
操作モード	セットモード ダイレクトモード
診断	モジュール別診断 ローカル7セグメント表示による
最大モジュール数	8
コントローラ機能	推力制御
表示	7セグメント表示
状態表示	Power Load ディスプレイ/エラー X軸 MC 軸 X モジュールのステータス
ヒューズ保護(短絡)	作動電圧の内部電子ヒューズ 負荷電圧用の内部電子ヒューズ
作動電圧範囲 DC	18 V...30 V
負荷電圧範囲 DC	20 V...30 V
定格動作電圧 DC	24 V
定格負荷電圧 DC	24 V
電源短絡時のバックアップ	10 ms
定格作動電圧時の消費電流	200 mA
許容負荷電流	2.5 A
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
相対湿度	5 - 95% 凝縮なし
保護等級	IP65 IEC 60529に準拠
周囲温度	-5 °C...50 °C
製品質量	240 g
ストリングあたりの軸	1
軸のストリングの数	1
許容ケーブル長さ	30m
電気接続制御インタフェース	ソケット M9 5ピン

特徴	値
制御インターフェース	デジタル FestoプロトコルによるCANバス 終端抵抗 内蔵
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	強化 PA