


# サービスユニットコンビネーション

## MSB4-1/4-FRC13:J120M1

製品番号: 8042669

FESTO



## データシート

| 特徴               | 値                                       |
|------------------|-----------------------------------------|
| サイズ              | 4                                       |
| シリーズ             | MS                                      |
| 作動ヒューズ           | 止金具付回転ノブ<br>アクセサリでロック可能                 |
| 取付位置             | 垂直 ±5°                                  |
| ろ過度              | 40 µm                                   |
| ドレン              | マニュアル 回転式                               |
| 構造               | 圧力計付フィルタレギュレータ<br>比例式標準オイルミスト           |
| コントローラ機能         | 出力圧力定数<br>予圧補正付<br>二次排気あり<br>逆電流動作付     |
| シェル保護            | 樹脂製ボウルガード                               |
| 圧力インジケータ         | 圧力計付                                    |
| 作動圧力             | 1.5 bar...14 bar                        |
| 制御圧力範囲           | 0.5 bar...7 bar                         |
| 標準公称流量(DIN 1343) | 1400 L/min                              |
| 作動流体             | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気<br>不活性ガス |
| 使用流体/制御流体の情報     | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)                  |
| 耐食性クラス KBK       | 2 - 適度な耐食性                              |
| LABS 認証          | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 保管温度             | -10 °C...60 °C                          |
| 食品産業における適合性      | 拡張マテリアル情報をご参照ください。                      |
| 2次側のエアオリティクラス    | ISO 8573-1:2010 [7:4:-]準拠の圧縮空気          |
| 流体温度             | -10 °C...60 °C                          |
| 周囲温度             | -10 °C...60 °C                          |
| 製品質量             | 500 g                                   |
| 取付方法             | アクセサリ付                                  |
| エア接続ポート 1        | G1/4                                    |
| 空気圧接続 2          | G1/4                                    |
| 材質 ハウジング         | アルミダイキャスト                               |

| 特徴    | 値  |
|-------|----|
| ボウル材質 | PC |