


アングルシートバルブ
VZX-A-TS7-2 1/2"-M2-V14T-8-M-90-26-PR-V4
製品番号: 8060526

FESTO



データシート

特徴	値
構造	ダイヤフラムアクチュエータ付ポペットバルブ
操作方法	空気圧式
取付位置	任意
取付方法	インライン
回線接続	ANSI/ASME B 1.20.1 準拠のねじスリーブ 2 1/2 NPT
バルブ機能	2/2
流れ方向	逆流れ不可
流体圧力	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
リセット方法	メカスプリング
制御方法	外部制御
空気圧接続	雌ねじ G1/8
使用圧力	0.5 MPa...0.7 MPa 72.5 psi...101.5 psi
作動圧力	5 bar...7 bar
流体	蒸気 不活性ガス ろ過された圧縮空気, ろ過度 200µm
フロー方向	気体媒体の場合はバルブシートの上
流体の制御	オン/オフモード
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気
最高粘度	600 mm ² /s
流体温度	-10 °C...180 °C
周囲温度	0 °C...60 °C
流量 Kv	77.4 m ³ /h
屋外での使用	IEC 60654-1 準拠の耐候性使用環境クラス C1
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
LABS 認証	VDMA 24364-ゾーン III
バルブ本体のマテリアル	ステンレス
バルブ本体のマテリアル番号	ASTM A351-CF3M

特徴	値
材質 シール	NBR
材質 ボールねじシール	PTFE
材質 シートシール	PTFE
製品質量	10185 g
認証	CRN
防爆	ゾーン 1(ATEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 22(ATEX)
証明書発行機関	TÜV 968/V 1039.01/20
セーフティ整合レベル(SIL)	SIL 2
PFH	1.36E-07
PFD	0.000595
駆動部サイズ	90 mm
ストローク	26 mm
制御機能	スプリングの力の低減による閉状態, NC
位置検出	メカニカルディスプレイ付
材質: 駆動ハウジング	ステンレス
駆動ハウジングの材料番号	1.4408
保管温度	-10 °C...60 °C
保護等級	IP65 IP67
材質 ピストンロッド	ステンレス
材質: カバー	ステンレス