


アングルシートバルブ
VZX-A-B-TS6-40-M2-V13T-9.3-K-75-20-V4
製品番号: 8060536

FESTO



データシート

特徴	値
構造	ピストンアクチュエータ式ボベットバルブ
操作方法	空気圧式
取付位置	任意
取付方法	インライン
回線接続	DIN ISO 228準拠のねじスリーブ G1 1/2
バルブ機能	2/2
流れ方向	逆流れ不可
流体圧力	0 MPa...0.93 MPa 0 bar...9.3 bar
リセット方法	メカスプリング
制御方法	外部制御
空気圧接続	雌ねじ G1/8
使用圧力	0.5 MPa...1 MPa 72.5 psi...145 psi
作動圧力	5 bar...10 bar
流体	蒸気 鉱油ベースの油圧作動油 不活性ガス 鉱油 水 ろ過された圧縮空気, ろ過度 200µm 中性の液体
フロー方向	液状メディアの場合はバルブシートの下
流体の制御	オン/オフモード
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
最高粘度	600 mm²/s
流体温度	-10 °C...180 °C
周囲温度	0 °C...60 °C
流量 Kv	41.4 m³/h
屋外での使用	IEC 60654-1準拠の耐候性使用環境クラスC1
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠

特徴	値
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
バルブ本体の素材	ステンレス
バルブ本体の素材番号	1.4409
材質 シール	FPM
材質 ボールねじシール	PTFE
材質 シートシール	PTFE
製品質量	4610 g
認証	CRN
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU圧力機器指令準拠
防爆	ゾーン 1(ATEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 22(ATEX)
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 圧力機器規定に準拠
証明書発行機関	TÜV 968/V 1039.01/20
セーフティ整合レベル(SIL)	SIL 2
PFH	1.36E-07
PFD	0.000595
駆動部サイズ	75 mm
ストローク	20 mm
制御機能	スプリングの力による閉状態, NC
位置検出	メカニカルディスプレイ付
材質: 駆動ハウジング	ステンレス
駆動ハウジングの材料番号	1.4408
保管温度	-10 °C...60 °C
保護等級	IP65 IP67
材質 ピストンロッド	ステンレス
材質: カバー	ステンレス