


ボールバルブ駆動ユニット | Ball valve drive unit

VZBM-A-11/4"-RP-25-D-2-B2-PB20

製品番号: 8070247



データシート

| 特徴            | 値                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 構造            | 2方向ボールバルブ<br>ターンアクチュエータ                                        |
| 操作方法          | 空気圧式                                                           |
| 取付位置          | 任意                                                             |
| 取付方法          | インライン                                                          |
| 接続装備          | Rp1 1/4                                                        |
| スイッチ位置指示器     | スロット方向 = フロー方向                                                 |
| 呼び幅 DN        | 32                                                             |
| 作動圧力          | 5.5 bar...8 bar                                                |
| 公称圧力 継手 PN    | 25                                                             |
| 流体            | ISO 8573-1:2010 [-:~:]に準拠した圧縮空気<br>不活性ガス<br>水・水蒸気ではない<br>中性の液体 |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気                                 |
| 使用流体/制御流体の情報  | 周囲温度および媒体温度より少なくとも10℃以下の露点温度<br>潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)        |
| 流体温度          | -15 °C...90 °C                                                 |
| 周囲温度          | -20 °C...80 °C                                                 |
| 流量 Kv         | 84 m³/h                                                        |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                                                         |
| LABS 認証       | VDMA24364-ゾーン III                                              |
| 材質 ハウジング      | 真鍮, ニッケルめっき                                                    |
| マテリアル番号 ハウジング | CW617N                                                         |
| 材質 シール        | FPM<br>HNBR<br>PTFE                                            |
| ボール材質         | 真鍮, クロムメッキ                                                     |
| ボールの材質番号      | CW614N                                                         |
| シャフト材質        | 真鍮                                                             |
| シャフト材質番号      | CW614N                                                         |
| 製品質量          | 2157 g                                                         |

| 特徴         | 値         |
|------------|-----------|
| 耐食性クラス KBK | 1 - 低耐腐食性 |