

丸形シリンダ
CRDSNU-B-40-50-PPS-A-MG-A1
製品番号: 8073986

FESTO



データシート

特徴	値
ストローク	50 mm
ピストン径	40mm
クッション	自己調整式エアクッション
取付位置	任意
構造	ピストン ピストンロッド シリンダチューブ
位置検出	近接センサ用
使用圧力	0.1 MPa...1 MPa
作動圧力	1 bar...10 bar
機能	複動式
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
周囲温度	0 °C...80 °C
0.6 MPa(6 bar, 87 psi) 時の理論的な力, リターン	633 N
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス	754 N
0mmストローク時の移動負荷	232 g
ストローク 10mmあたりの加算質量	15.8 g
0mmストローク時の基本重量	1327 g
ストローク 10mm あたりの加算質量	23.8 g
取付方法	アクセサリ付
空気圧接続	G1/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: カバー	ステンレス
材質 ピストンロッド	ステンレス
材質: シリンダチューブ	ステンレス