

# ドライブシャフト EAMB-18-9-8X16-10X12

製品番号: 558035

FESTO



## データシート

特徴	値
保持部径 1	8 mm
ホルダー直径 2	10 mm
サイズ	70
呼び長さ	16 mm
取付位置	任意
最高回転数	8000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 °C...60 °C
相対湿度	0 ~ 95%
周囲温度	-25 °C...60 °C
負荷慣性モーメント	0.838 kgmm <sup>2</sup>
伝達トルク	12 Nm
製品質量	29 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠