

ティー  
NPQM-T-G14-Q6-P10  
製品番号: 558739

FESTO



データシート

| 特徴             | 値                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| サイズ            | 標準                                                                  |
| 呼び径            | 5 mm                                                                |
| ねじ付トラニオンのシール方法 | シールリング                                                              |
| 形状             | ティー                                                                 |
| 発注単位           | 10                                                                  |
| 構造             | Push-Pull方式                                                         |
| 全温度範囲の使用圧力     | -0.095 MPa...1.6 MPa<br>-0.95 bar...16 bar<br>-13.775 psi...232 psi |
| 作動流体           | ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気                                      |
| 使用流体/制御流体の情報   | 給油運転可                                                               |
| 耐食性クラス KBK     | 1 - 低耐腐食性                                                           |
| LABS 認証        | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| 周囲温度           | -20 °C...70 °C                                                      |
| 定格締付トルク        | 7.5 Nm                                                              |
| 定格締付トルクに対する許容  | ±20%                                                                |
| 製品質量           | 29.1 g                                                              |
| 取付方法           | 六角ねじ SW13                                                           |
| エア接続ポート 1      | 雄ねじ G1/4                                                            |
| 空気圧接続 2        | チューブ 外径6mm用                                                         |
| マテリアルに関する注意事項  | RoHS準拠                                                              |
| 材質 ハウジング       | 真鍮, ニッケルめっき                                                         |
| チューブシール材質      | NBR                                                                 |