


# ミニスライド DGST-8-50-PA

製品番号: 8085114

FESTO



## データシート

特徴	値
ストローク	50 mm
調整可能な終端位置の範囲/長さ 前面	16.3 mm
調整可能なエンドポジション範囲/引き側端	14.4 mm
ピストン径	8mm
駆動ユニットの運転モード	ヨーク
クッション	フレキシブルクッションリング/プレート 両側
取付位置	任意
ガイド	再循環ボールベアリングガイド
構造	ツインピストン ヨーク ピストンロッド スライド
位置検出	近接センサ用
使用圧力	0.15 MPa...0.8 MPa 21.75 psi...116 psi
作動圧力	1.5 bar...8 bar
最高速度	0.8 m/s
繰返し精度	<= 0.3mm
機能	複動式
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
クリーンルーム等級	ISO 14644-1準拠, クラス6
周囲温度	-10 °C...60 °C
エンドポジションにおける衝撃エネルギー	0.05 J
クッション長さ	1.5 mm
最大力 Fy	350 N
許容力 Fz	350 N
最大トルク Mx	3.2 Nm
許容トルク My	3 Nm
最大トルク Mz	3 Nm

特徴	値
0.6 MPa(6 bar, 87 psi) 時の理論的な力, リターン	45 N
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス	60 N
移動負荷	130.4 g
製品質量	252.8 g
取付方法	取付穴付
空気圧接続	M5
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: カバー	鍛造アルミ合金
材質 シール	HNBR
ガイド材質	POM TPE-E ステンレス
材質ハウジング	鍛造アルミ合金
材質ピストンロッド	ステンレス