


フィルタレギュレータ  
MS9-LFR-G-D7-EUM-AG-BAR-AS  
製品番号: 564118

FESTO



データシート

| 特徴            | 値                                        |
|---------------|------------------------------------------|
| サイズ           | 9                                        |
| シリーズ          | MS                                       |
| 作動ヒューズ        | アクセサリでロック可能                              |
| 取付位置          | 垂直 ±5°                                   |
| ろ過度           | 40 µm                                    |
| ドレン           | マニュアル 回転式                                |
| 構造            | パイロット式フィルタレギュレータ                         |
| 最大ドレン量        | 220 ml                                   |
| コントローラ機能      | 出力圧力定数<br>予圧補正付<br>二次排気あり<br>逆電流動作付      |
| ドレンの分離度       | 75 %                                     |
| 圧カインジケータ      | 圧力計付                                     |
| 作動圧力          | 1 bar...20 bar                           |
| 制御圧力範囲        | 0.5 bar...12 bar                         |
| 最大圧力ヒステリシス    | 0.4 bar                                  |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [-:4:-] 準拠の圧縮空気<br>不活性ガス |
| 耐食性クラス KBK    | 2 - 適度な耐食性                               |
| LABS 認証       | VDMA24364-B1/B2-L                        |
| 保管温度          | -10 °C...60 °C                           |
| 2次側のエアオリティクラス | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気          |
| 流体温度          | -10 °C...60 °C                           |
| 周囲温度          | -10 °C...60 °C                           |
| 孔サイズ          | 40 µm                                    |
| 製品質量          | 2400 g                                   |
| 取付方法          | インライン<br>アクセサリ付<br>オプション:                |
| 材質: カバー       | 強化 PA                                    |
| 材質: スピンディスク   | POM                                      |
| フィルタサポート材質    | POM                                      |

| 特徴            | 値                     |
|---------------|-----------------------|
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                |
| 材質 サブベース      | アルミダイキャスト             |
| 材質: 取付ブラケット   | アルミダイキャスト             |
| 材質: フィルタ      | PE                    |
| 材質 ハウジング      | アルミダイキャスト             |
| 材質 モジュールコネクタ  | アルミダイキャスト             |
| 材質 メンブレン      | NBR                   |
| ボウル材質         | 鍛造アルミ合金               |
| 材質: ボウルシール    | NBR                   |
| 覗き窓材質         | PA                    |
| 材質 セパレーターディスク | POM                   |
| 材質 パルプタペット    | 鍛造アルミ合金<br>NBR<br>POM |